KERN **ORA 3WA**

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-W

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
Messmethode	Lichtbrechung
Messbereich Brix [Min]	0 %
Messgrößen	Brix Oechsle
Messbereiche	0 % - 32 % 30 °Oe - 140 °Oe
Teilungen	0,2 % 1 °Oe
Teilung Brix	0,2 %
Automatische Temperaturkompensation	✓
Messbereich Oechsle [Min]	30 °Oe
Messbereich Oechsle [Max]	140 °Oe
Teilung Oechsle	1 °Oe
Skala Oechsle	✓
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messbereich Brix [Max]	32 %
Skala Brix	✓
Anwendungsbereich	Wein

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	178×40×40 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog
Material Prisma	ZLaF3 Lanthan-Flintglas nD=1,85544

Funktionen

Automatische Temperaturkontrolle	✓
IP-Schutz - Komplettgerät	kein IP-Schutz

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290

Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761160040
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

