

Mechanical characteristics

cables

 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
Components
 centre contact
 Bayonet
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Mechanische Eigenschaften

Kabel

 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
Bauteile
 Innenkontakt
 Bajonett
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

cable group / Kabelgruppe:
 RG-214/U, RG-393/U

IEC 60169-8
 B1812
 solder / löt
 crimp
 >500

Materials / Material



brass / Messing
 zinc diecast / Zinkdruckguss
 copper / Kupfer
 brass / Messing
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

CuNi2Au0.8
 Cu6Ni6
 CuSnZn3
 CuSnZn3

50 Ω
 0-4 GHz
 typ.: 1 GHz - 28 dB; 3 GHz - 25 dB
 1 kV_{eff} / 50 Hz
 ≥ 5 GΩ

 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	04.09.	VM				
				gepr./ appr.	17.09.07	PU			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
			Maßstab/ scale	Benennung/ title						
			2:1	BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker						
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm
				K	J01000A0065					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4	
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1	