



Einhell

EXPERT

GE-EC 2240

Elektro-Kettensäge

Art.-Nr.: 4501740

Ident-Nr.: 11014

Die Elektro-Kettensäge GE-EC 2240 ist ein handliches, leistungsstarkes Gerät, das sich beim Sägen von Brennholz, beim Auslichten, beim Fällen kleinerer Bäume und vielen anderen Aufgaben als praktischer Helfer erweist. Qualitätsschwert und -kette von OREGON sorgen für eine gute Schnittleistung. Die Kette lässt sich werkzeuglos spannen und wechseln. Der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse gewährleistet hohe Arbeitssicherheit.

Ausstattung

- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Softstart
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Ergonomischer Griff
- Krallenanschlag aus Metall
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen



Technische Daten

• Netzanschluss	220-240 V 50/60 Hz
• Leistung	2200 W
• Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹
• Schwertlänge	406 mm
• Schnittlänge	37,5 cm
• Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
• Öltankinhalt	160 ml



Logistische Daten

• Produktgewicht	5,6 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	6,2 kg
• Maße Einzelverpackung	530 x 215 x 275 mm
• Stück pro Exportkarton	4 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	27,5 kg
• Maße Exportkarton	545 x 450 x 400 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	1120 2372 2620

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

