



NR-40KS

Best.-Nr.: 0161370

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 16-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

TECHNISCHE DATEN

NR-40KS

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	30 W
Impedanz	16 Ω
Frequenzbereich	180-7000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1

NR-40KS

Kenschalldruck	113 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H110°/V45°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	45°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	400 x 200 x 385 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	3 kg
Ersatzschwingspule	IT-40/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,41 x 0,42 m
Bruttogewicht	4,06 kg
Nettogewicht	3,02 kg