

VARIABLE SPEED

405 mm 50 mm



BIEGSAME WELLE



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	630 x 320 x 380 mm
Tischgröße L x B	255 x 415 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1600 min ⁻¹
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Länge flexible Welle	1070 mm
Drehzahl Welle	1650 – 4950 min ⁻¹
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	90 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,4 / 14,5 kg
Abmessung Verpackung	665 x 320 x 410 mm
Artikelnummer	4901402901
EAN	4014915082064
20 Container	335 Stück
40 Container	690 Stück
40 HQ Container	720 Stück



OPTIONALES ZUBEHÖR

UNIVERSAL-SÄGEBLATT-SET
SET MIT 60 SÄGEBLÄTTERN
FÜR HOLZ
5 x 12 Stück



Artikelnummer: 88000010
EAN: 4014915038030

WERKZEUG-SET
(PLASTIK-BOX)
64 Stück



Artikelnummer: 3901402701
EAN: 4046664031284

DECO-FLEX | DEKUPIERSÄGE

UNIVERSELL EINSETZBARE DEKUPIERSÄGE FÜR HEIMWERKER, SCHULEN UND FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER. LEISTUNGSSTARKE UND VIBRATIONSARME DEKUPIERSÄGE MIT EINER UMFANGREICHEN AUSSTATTUNG FÜR ENGE KURVENSCHNITTE UND EXAKTE KONTUREN.

- Einzigartig mit zusätzlicher biegsamen Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- Schnitthöhe/-tiefe: 55 / 405 mm
- Sägeblattlänge 133 mm
- Tischneigung 0° – 45°
- Variable Hubzahl 550 – 1.650 min⁻¹
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Flexible Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Vibrationsarm für optimale Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich

Ausgabe 2016-02-22 | Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.