



150 mm



370 W



BTS800 | BAND- UND TELLERSCHLEIFER

KOMBINIERTER BAND- UND TELLERSCHLEIFER FÜR UNTERSCHIEDLICHSTEN DETAILARBEITEN AN ALLEN HÖLZERN UND HOLZÄHNLICHEN MATERIALIEN.

- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Gusseisen-Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers

LEISTUNGSDATEN

Abmessungen L x B x H	470 x 360 x 330 mm
Schleifbandlänge / -breite	915 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	90° – 45°
Bandgeschwindigkeit	7.5 m/sec.
Schleiftellergeschwindigkeit	2850 min ⁻¹
Absaugstutzen-Ø	63 mm
Gewicht	22.5 kg
Motor	230 V
Motorleistung	370 W
Artikel-Nr.	4903302901
EAN-Code	4014915082095