

Oberflächenwiderstandsprüfgerät SRM[®] 110 (Artikel Nr.: 7100.SRM110.A)

- Das SRM[®] 110 dient zur einfachen Überprüfung des Oberflächenwiderstandes und des Ableitwiderstandes von elektrostatisch leitfähigen und ableitfähigen Materialien
- Eingebaute Balkenelektrode aus Metall. Es können externe Elektroden angeschlossen werden
- Sehr handlich, kleine Abmessungen und geringes Gewicht
- Spannungsversorgung über integrierte 9V Batterie (auswechselbar)



Achtung:

Die Elektroden des Geräts dürfen nicht mit spannungsführenden oder elektrostatisch hoch aufgeladenen Objekten in Berührung kommen.

Prüfbereich:

- $10^3 - 10^{12} \Omega$
- Genauigkeit $\pm 10 \%$
- Leerlaufspannung 100V

Batteriewarnanzeige
mit blinkender LED (>)



Abmessungen:
130 x 65 x 31mm

Buchsen für externe Elektroden

Ansicht von unten



Lieferumfang:

- Prüfgerät
- Aufbewahrungstasche
- 9V-Batterie (eingebaut)
- Erdungskabel
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzertifikat

- ▶ Wir gewähren für dieses Produkt 1 Jahr Garantie
- ▶ Empfohlenes Kalibrierintervall: 2 Jahre

