



Der Legendäre Tischrechner-Profi von SHARP!

Der neue CS-2635 setzt jetzt seine Rechengvorgänge nach der energiesparenden Abschaltfunktion automatisch fort (RESUME-Funktion)

- Entspricht den neuesten Anforderungen der europäischen Ökodesign-Richtlinie (EuP Lot 6) und schaltet sich automatisch nach 30 Minuten Nichtbenutzung aus und spart damit Standby-Strom
- RESUME-Funktion: automatische Fortsetzung der Rechenoperation nach automatischer Abschaltung
- Sehr große, 12-stellige DG-Anzeige (Digitron) in Blau
- Steuerberechnung (+/- TAX), Umrechnungsfunktion (1 Rate)
- Netzbetrieb, Speicherschutzatterie
- Zeilendrucker: 4,3 Zeilen/Sek. Druckgeschwindigkeit, Langlebiges Druckwerk mit 1,2 Mio. Zeilen
- 2-Farb-Druck (Schwarz/Rot), Standardfarbband Gr. 51
- 2 Speicher (8 Tasten),
- Nachkommastellen (F-6-4-3-2-1-0, A)
- Runden (auf, ab, 5/4)
- Konstantenberechnung, MU-Funktion (Gewinnaufschlag),
- Postenzahler (IC), 00-Taste
- Quick 48 Stunden Austauschservice

Technische Daten und Spezifikationen

- LCD Digitron (blau); 12-stellige Anzeige
- Papierrolle 58 x 80 mm
- Druckwerk Epson, Lebenszyklus 1,2 Mio. Zeilen
- Stromvers. Wechselstrom: 220V–230V, 50Hz
- Memory backup: 3V (Gleichstrom) (Lithium Batterie CR2032 x 1)
- Stromverbrauch 66 mA
- Auto Power Off: nach 30 Min. Nichtbenutzung (mit RESUME Funktion)
- Größe 250 mm (B) x 345 mm (T) x 78 mm (H)
- Gewicht 2 kg mit Batterie
- Geräuschpegel: 64 dB (Drucken), gemessen, nach DIN 45635
- Lieferumfang Speicherschutzbatterie (eingebaut), Farbband (eingebaut), Papierrolle, Bedienungsanleitung

Vertriebsstart: August 2014

***) Änderungen vorbehalten**