




Anschlussmaße nach IEC 60169-15 / Mating face according to IEC 60169-15



- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| Innenleiter / inner conductor            | CuZn39Pb3  | Cu1Ni2Au1.27 |
| Außenleiter / outer conductor            | CuZn39Pb3  | CuSnZn3      |
| sonstige Metallteile / other metal parts | CuZn39Pb3  | CuSnZn3      |
| Isolierung / insulator                   | PTFE   |              |
| Dichtung / gasket                        | Silikon  |              |
| Widerstand / resistor                    | 50 Ohm 1Watt bei 70°C Umgebungstemperatur /<br>at 70°C ambient temperature |              |

Frequency Frequenz /	VSWR max.	VSWR typ.
1.0 GHz	1.020	1.006
2.0 GHz	1.036	1.011
4.0 GHz	1.064	1.020
6.0 GHz	1.094	1.036
7.0 GHz	1.118	1.051
10.0 GHz	1.220	1.133
18.0 GHz	1.330	1.250

(b)

b	21586	15.02.10	MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.12.	BJ	
a	14993	12.11.03	GE	gepr./appr.	13.12.99	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Termination Plug SMA-Abschlusswiderstand		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01152B0018		
				Ersatz für/ replaces			
							 Telegärtner
							 Maße/dimensions: mm
							Original: DIN A4