

# THOMAS

Staubsaugen erfrischend anders.

## THOMAS AQUA+ PET & FAMILY

### Der TierhaarFleckwegmacher

#### Technische Daten:

- Art.Nr.: 788 563
- EAN-Code: 4005435108976
- Gewicht: 8,25 kg
- Karton-Abm. (LxBxH): 560 x 395 x 490 mm

#### Technik/Gebrauchseigenschaften:

- Spannung: 220-230 Volt
- Absicherung: 16 Ampere
- Motorleistung: 1700 Watt max.
- Kabellänge: 8 m
- Aktionsradius: 11 m

#### Filtersystem:

- AQUA+ Technologie
- XXL-Staubbeutel mit Staubbeutelhalter für das Trockensaugen zwischendurch
- **HEPA 13 Filter, waschbar**
- MICRO-Abluftfilter

#### Ausstattung:

- Spezial-Sprühdruck-System
  - 1,8 l leicht abnehmbarer Frischwassertank
  - Touch-Tronic
  - Möbelschutzleiste
  - 3 Stufen Saugleistung mit ECO-Control
  - Softtouch-Funktionsschalter
  - Comfort Softtouch-Rohrbogen mit integriertem Absperrventil und abnehmbarem Sprühschlauch
  - 360° Easy Drive-Lenkrolle
  - Zubehör on Bord
  - 2-fach Parkstellung
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - Spritzwassergeschützt
  - Farbe: Grau/orange
  - **24 + 6 Monate Garantie\***
- \*bei Produktregistrierung



#### Standardzubehör :

- Teleskop-Edelstahl-Saugrohr
- Leistungsstarke Turbobürste
- Spezial-Tierhaarpolsterdüse mit extra breitem Fadenaufnehmer, 180 mm
- Fugendüse, extra lang 360 mm
- Sprühex-Teppichdüse mit Klappadapter für Hartböden und Teppiche
- Sprühex-Polsterdüse
- XXL-Staubbeutel mit Staubbeutelhalter
- THOMAS ProTex zur Fleckentfernung