

100V

OMNITRONIC OD-2 Wandlautsprecher 2x

Universelles Wandlautsprecherpaar

- 100-V-Beschallungsboxen für universellen Einsatz
- 1-Wege-System mit 30 W Leistung und 100-V-Trafo
- 6-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Attraktives ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter (schlag- und kratzfest)
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln



Technische Daten:

Eingangsspannung:	100 V
Belastbarkeit nominal:	15 W RMS
Belastbarkeit Programm:	30 W
Lautsprecher:	6 cm (2,5")
Anschluss:	Federklemmen
Empfindlichkeit:	88 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	92 dB (1 m)
Frequenzbereich:	150 Hz - 22 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	60° x 60°
Maße (H x B x T):	111 x 87 x 90 mm
Gewicht (Stück):	0,5 kg (inkl. Montageplatte)

Best.-Nr. 11036902 OD-2T, schwarz, 100V
 Best.-Nr. 11036903 OD-2T, weiß, 100V

100V

OMNITRONIC OD-22 Wandlautsprecher

Universeller Wandlautsprecher

- 100-V-Beschallungslautsprecher für universellen Einsatz
- 2 x 6-cm-Breitbandlautsprecher (2 x 2,5")
- 3,5 x 6-cm-Passivmembran
- 100-V-Transformator
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln



Technische Daten:

Eingangsspannung:	100 V
Belastbarkeit nominal:	15 W RMS
Belastbarkeit Programm:	30 W
Lautsprecher:	2 x 6 cm (2 x 2,5")
Anschlüsse:	Federklemmen mit Parallelausgang
Empfindlichkeit:	88 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	95 dB (1 m)
Frequenzbereich:	120 Hz - 22 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	60° x 60°
Maße (H x B x T):	110 x 209 x 109 mm
Gewicht:	0,9 kg (inkl. Montageplatte)

Best.-Nr. 11036908 OD-22T, schwarz, 100V
 Best.-Nr. 11036909 OD-22T, weiß, 100V