



EUROLITE RF-1200 Radialgebläse

Windmaschine

- 3 Luftaustrittswinkel
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Roadtaugliches Gehäuse

Best.-Nr. 80208051

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	1200 W
Drehzahl:	1200 - 1300 U/Min
Maximaler Luftdurchsatz:	60 m³/Min
Maße (LxBxH):	500 x 455 x 480 mm
Gewicht:	17 kg



DMX

ANTARI AF-5R Effect Fan

Windmaschine mit DMX-Schnittstelle

- 3 Geschwindigkeitsstufen
- DMX-Schnittstelle
- Roadtaugliches Gehäuse
- Funksender als Zubehör erhältlich

Best.-Nr. 80208053

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Leistung:	1,2 kW
DMX512-Anschluss:	5-pol. XLR
Maße (LxBxH):	530 x 470 x 490 mm
Gewicht:	18 kg



EUROPALMS Drehteller 25cm bis 25kg

Rotierender Teller als Träger

- Rotierender Teller dient als Träger für Deko-Artikel, Lichteffekte und vieles mehr
- Für Objekte bis zu einer maximal Belastung von 25 kg geeignet

Best.-Nr. 50701195

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	4,5 W
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 1 U/min
Maximale Belastung:	25 kg
Maße (LxBxH):	255 x 255 x 59 mm
Gewicht:	1,2 kg



EUROPALMS Drehteller 45cm bis 50kg

Rotierender Teller als Träger

- 5 Umdrehungen in der Minute
- Für Objekte bis zu einer maximal Belastung von 50 kg geeignet

Best.-Nr. 50701200

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	3 W
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 0,5 U/min
Maximale Belastung:	50 kg
Maße (LxBxH):	450 x 450 x 58 mm
Gewicht:	4 kg