

ANLEITUNG



MOTOR MIT METALLGETRIEBE

Best.-Nr. : G50/G100G/150/G298

Für extremste Belastungen

Kleinste Abmessungen bei maximaler Kraft.

Diese Getriebe eignen sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Unterschiedliche Übersetzungsvarianten ermöglichen passende Drehgeschwindigkeiten für alle erdenklichen Applikationen. Von 5 - 400 U/m können alle Geschwindigkeiten erreicht werden. Die **Zahnräder aus Metall** sorgen für maximale Funktionsdauer bei extremsten Belastungen.



Übersetzung	Spannung in V				Art.Nr.
	0,5	2	4	6	
1:50 TYP G50	30 U/m	150 U/m	300 U/m	400 U/m	G50
1:100 TYP G100	15 U/m	75 U/m	150 U/m	225 U/m	G100
1:150 TYP G150	10 U/m	50 U/m	100 U/m	150 U/m	G150
1:298 TYP G298	5 U/m	25 U/m	50 U/m	75 U/m	G298