

# Steuer- und Sicherheitstransformator STU 160/24



Abbildung zeigt STU 160/24

## Vorteile

- Universelle Eingangsspannungen 210 bis 540 Vac
- Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
- Hohe Leistung pro Volumen durch kompakten Aufbau
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung BLOCKIMPEX
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern


## Anwendungen

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend VDE 0113 ausgelegt.

Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

## Prinzipschaltbild



## Normen



Steuertransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66  
Sicherheitstransformator  
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,  
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

## Zulassungen




ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Steuer- und Sicherheitstransformator STU 160/24

Typ		STU 160/24
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Bemessungseingangsspannung	210 Vac/230 Vac/250 Vac 380 Vac/400 Vac/420 Vac 440 Vac/460 Vac/480 Vac 500 Vac/520 Vac/540 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	24 Vac
	Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)	160 VA
	Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5)	390 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,09
	Wirkungsgrad	87 %
	Normen	
	Klassifizierung	Steuer- und Sicherheitstransformator
	Zulassungen	
	Approbationen	cURus, ENEC 10 (VDE)
	Umwelt	
	Umgebungstemperatur max.	40 °C
	Kühlungsart	Selbstkühlung
	Sicherheit und Schutz	
	Bauart	offen
	Isolierstoffklasse	VDE=B, UL=class 105
	Schutzart	IP 00
	Schutzklasse (vorbereitet)	I
	Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert)		
Einstellbereich 230 ±20 Vac	0,63 - 1,00 A	
Einstellwert 230 ±20 Vac	0,80 A	
Einstellbereich 400 ±20 Vac	0,40 - 0,63 A	
Einstellwert 400 ±20 Vac	0,50 A	
Einstellbereich 460 ±20 Vac	0,40 - 0,63 A	
Einstellwert 460 ±20 Vac	0,40 A	
Einstellbereich 520 ±20 Vac	0,25 - 0,40 A	
Einstellwert 520 ±20 Vac	0,30 A	
Bestelldaten		
Bestellnummer	STU 160/24	

Typ		STU 160/24
Anschluss und Montage	Anschlüsse	Schraubklemme, PE 6,3 x 0,8 (Steck)
	Befestigung	Fußplatte
	Befestigungsschrauben	M5
Maße und Gewichte		
Gewicht		2,80 kg



Änderungen vorbehalten.