



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Bohrmaschine

PRO GBM 13-2 RE



2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen

Die wichtigsten Daten

Nenningangsleistung	750 W
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm

Bestellnummer 0 601 1B2 002

Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang	0 – 1.000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang	3.200 min ⁻¹
Abgabeleistung	353 W
Gewicht	2,4 kg
Nenndrehzahl	500 / 1.750 min ⁻¹
Nenndrehmoment	6,8 / 2,5 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde	1/2"-20 UNF
Drehmoment, max.	39,5 / 12,5 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	276 x 358 x 83 mm
Bohrfutter, Ausführung	Präzisionsbohrfutter
Spannung, elektrisch	230 V
Spindelhalsdurchmesser	43 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"-20 UNF

Bohrbereich

Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm

Bohrbereich

Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm

Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
--------------	-----------

Bohrbereich

Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,6 m/s ²
Unsicherheit K	7,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²

Gewindeschneiden

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment für schnellen Arbeitsfortschritt bei Bohrungen bis 13 mm in Stahl
- Kompaktes und ergonomisches Design für eine gute Werkzeughandhabung und präzises Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad für exakte Ergebnisse in vielseitigen Anwendungen

**HEAVY
DUTY**



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

