

Produktdatenblatt

HSMAG1S Honeywell Security

Funk-Tür-/ Fensterkontakt



WICHTIGE FUNKTIONEN UND VORTEILE

- Funk-Magnetkontakt zur Absicherung und Überwachung von Fenstern, Türen, Nebeneingangstüren, Balkontüren oder Zugängen. Informiert Sie, wenn ein Fenster oder eine Tür noch offen ist oder geöffnet wird
- Mit integriertem Sabotagekontakt zum Schutz vor Demontage oder Manipulation, Einfache Montage: Schraubenlose, Fenster- und Türschonende Befestigung durch Klebepads möglich
- Kleine, kompakte Bauform zum Einsatz im Innenbereich, Befestigungsmaterial und Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Es können bis zu 6 Tür-/ Fensterkontakte und/oder Bewegungsmelder pro Zone (3 Zonen möglich) verwendet werden
- Durch Honeywell-ActivLink auch in Kombination mit dem Honeywell Gongsysteme (Funk-Gongs und Funk-Klingeltaster) einsetzbar
- Kompatibel sowohl zu Friedland GlobalGuard IP-Funk Alarmanlagen als auch zu Friedland SL- Funk-Alarmanlagen (SL3F und SL5F). Ersatz für Friedland HW4F Funkmagnetkontakt und GlobalGuard FGGA0701WWE

PRODUKTSPEZIFIKATION

Betriebsspannung	3V
Spannungsversorgung	1x CR2032 Lithium Knopfzelle
Batterie-Lebensdauer	bis zu 2 Jahre
Batterie-Statusanzeige	Ja (Low-Batt.-Anzeige)
LED-Anzeige	Ja
Sabotageschutz	Ja
Wandbefestigung	Ja
Funk-Frequenz	868MHz
Funk-Reichweite	bis zu 200 (im freien Feld)
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Farbe	weiß
Befestigung	Schrauben oder Klebestreifen
Abmessungen (mm)	71 (H) x 40 (B) x 14 (T)
Gewicht Sensor (g)	30 g (excl. Batterie)
Gewicht Magnet (g)	10 g

LIEFERUMFANG

- 1 x Funk-Tür-/Fensterkontakt
- 1 x CR2032 Lithium-Knopfzelle
- 1 x Magnet mit Halterung
- 1 x Befestigungsmaterial (Schrauben und Klebestreifen)
- 1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
- 1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
- 1 x Konformitätserklärung

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung:
 GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL
 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch Portugiesisch, Holländisch)

VERPACKUNGSDATEN

Barcode (EAN)	5004100966049
Verpackungseinheit (VE)	6
Abmessungen (mm)	140 (H) x 150 (B) x 30 (T)
Gewicht (g)	84 g