

Gehäuse - HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL - 1412837

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
 (http://phoenixcontact.de/download)




Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 54 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg16, Standard

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 055626 060958 |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |

Technische Daten

Maße

| | |
|------|-------|
| Höhe | 54 mm |
|------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|---|
| Schutzart Gehäuse (IP) | IP66 |
| | IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen) |
| | IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen) |
| Schutzart Gehäuse (NEMA) | 4 |
| | 4X |
| | 12 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

Allgemein

| | |
|---------|--|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Bauform | B10 |

Gehäuse - HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL - 1412837

Technische Daten

Allgemein

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Verriegelungsart | mit Querbügel |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Verschraubung | ohne |
| Art der Verschraubung | 2x Pg16 |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Verriegelung | PA |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
|----------|----------|

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / GL

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

| |
|-----|
| EAC |
|-----|

| |
|----|
| GL |
|----|

Gehäuse - HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL - 1412837

Zubehör

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-PG16-S68N-NNES-S - 1411174



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben


Kabelverschraubung - G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - 1411199



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild