

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412877

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 2x M25, Standard

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 061269
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Höhe	68 mm
------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
	IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen)
	IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4
	4X
	12
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Bauform	B24

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412877

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Sockelgehäuse
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	2x M25
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Verriegelung	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
----------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / GL

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC

GL

Zubehör

Zubehör

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412877

Zubehör

Mehrfachverschraubung

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228



Spezial-Kabelverschraubung M25, Messing vernickelt, Dichtung mit 10 mm und 11 mm Bohrung

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: silberfarben

Kabelverschraubung - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25, Farbe: silberfarben

Kabelverschraubung - HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020




Metall-Verschraubung für eine AS-Interface Flachleitung, Gewindeart M25

Zeichnungen

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412877

Maßzeichnung



Maßbild