


BT RC 250/12 9293509

DREI - ELEKTRODEN - ABLEITER



EIGENSCHAFTEN

- radioaktivfrei / bleifrei / verzinnzte Anschlüsse / keramische Gehäuse

ANWENDUNGSBEREICHE

- Datenschutz / Telekommunikation / Ansprechschaltungen / Schutzmodule

NORMEN und ZULASSUNGEN

- konform: RoHS / DIN EN 61643-311/VDE0845 / UL-497B / ITU-TK.12(CCITT)

KLIMA-/TEMPERATURBEDINGUNGEN

- konform: IEC60068-1 / Betriebstemperatur: min. - 40 °C / max. + 90 °C
- Löttemperatur: 260 °C

Technische Daten:

ANSPRECHSPANNUNG		250 V
Statisch (U2: 100 V/s)		
TOLERANZ (bei U2)		220/280 V
ANSPRECHSPANNUNG	≤	900 V
dynamisch (U9: 1 kV/μs)		
ISOLATIONSWIDERSTAND (bei 100 V)	≥	10 GΩ
Nach Tests		1000 MΩ
KAPAZITÄT	≤	0,9 pF
(bei 1 MHz)		
LÖSCHSPANNUNG	≥	80 V
(R in Reihe = 330 W, RC = 150 W)		
GLIMMSPANNUNG	≤	100 V
ÜBERGANGSSTROM	≤	500 mA
GLIMMEN / BOGENBRENNEN		
BOGENBRENNSPANNUNG	≤	25 V
ABLEIT-WECHSELSTROM 5 mal	e - m	10 A
50 Hz (< 600 Veff)	e1 - m - e2	20 A
ABLEIT-STOßSTROM 10 mal	e - m	10 kA
(8/20 μs)	e1 - m - e2	20 kA
ABLEIT-STOßSTROM 1 mal		25 kA
ABLEIT-STOßSTROM 300 mal		100 A
(10/1000 μs)		
ABLEIT-STOßSTROM 1 mal	e - m	3 kA
(10/350 μs)	e1 - m - e2	6 kA

Hinweis: weitere Ansprechspannungen auf Anfrage

Bestellbezeichnung:

Option	Bauform		
	unbedrahtet	axial bedrahtet	radial bedrahtet
neutral	BT X/Y	BT S X/Y BT S8 X/Y	BT R X/Y BT R8 X/Y
Fail Safe (Zinn)	BT C X/Y	BT SC X/Y BT S8C X/Y	BT RC X/Y BT R8C X/Y
Sondern Formen	BT U7	BT SG BT S5CR	BT R8Y BT Bi7

X = ANSPRECHSPANNUNG -statisch / Y = TOLERANZ Hinweis: weitere Bauformen auf Anfrage

Maßzeichnung:

VP-Einheit:

BT	CO9514	100
BT C	CO9524	100
BT S	CO9526	250
BT S8	CO9529	250
BT SC	CO9612	250
BT S8C	COxxxx	250
BT R	CO9515	100
BT R8	CO0207	100
BT RC	CO9516	100
BT R8C	CO0206	100
BT R8Y	CO9713	100
BT U7	CO9603	100
BT SG	CO9803	100
BT Bi7	CO9608	100

