

ANSMANN Lithium Batterie Block E / 1604LC 5er Box

ANSMANN Industrial Lithium-Batterien sind u.a. für die professionelle Industrieanwendung mit sehr hohem Entladestrom.

Features

- ANSMANN-Premium Qualitäts-Lithiumbatterien für den industriellen Gebrauch
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.
- Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien
- Sehr geringe Selbstentladung, ca. 2% im Jahr
- Quecksilber- und Cadmiumfrei
- Bis zu 700% mehr Power im Vergleich zu einer Zink-Kohle Batterie
- Lagerfähig: 10 Jahre



Artikelnummer: 1505-0002
 Lieferumfang: 5 Industrie Lithium Batterien Block E / 1604LC
 Zolltarifnummer: 85065010900
 Verpackungseinheit: 10 (180 × 146 × 68 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	9 V
Zellengröße	Block E / 1604LC
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Nominal-Kapazität	1100 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	5
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-40 °C