

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Wandanbau- Kühlgeräte Blue|e+ – SK 3188.940**

Stand : 12.01.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Gesamtkühlleistung 2,00 - 6,00 kW – SK 3188.940

erstellt am : 12.01.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen: Bis zu 75 % Energieeinsparung durch drehzahlregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: Innenkreislauf IP 55

Lieferumfang: Befestigungsmaterial

Hinweis: Volleinbau nicht möglich

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177709591

Zolltarifnummer: 84158200

eCl@ss 5.1: 27180704

eCl@ss 7.0: 27180704

Produktmerkmale

Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511:	L 35 L 35 bei 50 Hz: 4,2 kW
	L 35 L 35 bei 60 Hz: 4,2 kW
	L 35 L 50 bei 50 Hz: 3,02 kW
	L 35 L 50 bei 60 Hz: 3,02 kW

Luftleistung (freiblasend):	Außenkreislauf: 2300 m ³ /h Innenkreislauf: 2300 m ³ /h
------------------------------------	--

Bemessungsbetriebsspannung:	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
------------------------------------	--------------------------------

Abmessungen:	Breite: 450 mm Höhe: 1600 mm Tiefe: 393 mm
---------------------	--

Temperaturbereich:	Lagerung: -40°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -20°C...+60°C Einstellbereich: +20°C...+50°C
---------------------------	--

Kältemittel/Kühlmedium:	Kältemittel: R134a Menge: 1750 g
--------------------------------	-------------------------------------

Nennleistung Pel:	L 35 L 35 bei 50 Hz: 1,21 kW
	L 35 L 35 bei 60 Hz: 1,21 kW
	L 35 L 50 bei 50 Hz: 1,28 kW
	L 35 L 50 bei 60 Hz: 1,28 kW

Bemessungsleistung:	1,3 kW
----------------------------	--------

Zulässiger Betriebsdruck (p max.):	24 bar
---	--------

Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 nach DIN EN 14511:	3,46
---	------

Gewicht/VE:	72,4 kg
--------------------	---------

Approbationen

Erklärungen:	 Konformitätserklärung (EN, DE)
---------------------	--

Downloads

Datenblätter:	 Technisches Systemhandbuch (DE)
----------------------	---

Dokumentationen:	 Anleitung DE
-------------------------	--

Fachliteratur:

 Die Rittal Technik-Bibliothek
DE

CAD-Zeichnungen:

Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP