

KRAFFT, S.L. Unipersonal
 Carretera de Urnieta, s/n
 Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa)
 Phone: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440
 Emergency Telephone Number:
 +34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (working hours)

SICHERHEITSDATENBLATT nach Vorschrift (EG) Nr 453/2010

1. IDENTIFIKATION AF PRÆPARATET

Bezeichnung der Zubereitung: **FAST ORANGE PUMICE LOTION MICROGEL HAND CLEANER**
 Empfohlener **Reiniger für Hände**
 Anwendungsbereich:
 Produktnummer **35104, 35105, 35204, 35205, 35304, 35305, 35404, 35405**

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung und Kennzeichnung gemäss Richtlinie 67/548/EWG

Wichtigste Gefahren: Das Produkt enthält keine Stoffe, die in den vorliegenden Konzentrationen als gesundheitsgefährdend zu betrachten sind.

Einstufung und Kennzeichnung gemäss (CLP) EG-Nr 1272/2008

Einstufung:
 Das Produkt enthält keine Stoffe, die in den vorliegenden Konzentrationen als gesundheitsgefährdend zu betrachten sind

Gefahrenangaben:
 Nicht zutreffend

Vorsichtsmassnahmen für eine sichere Handhabung:
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Inhaltsstoffe	Gewicht %	EG-Nr	Einstufung 67/548/EWG	Einstufung (CLP) EG-Nr 1272/2008
wasser 7732-18-5	>75	231-791-2	Kein(e,er)	Kein(e,er)
bimsstein 1332-09-8	<10	unbestimmt	Kein(e,er)	Kein(e,er)
alkohol ethoxylated C11-C16 127036-24-2	<5	unbestimmt	Kein(e,er)	Kein(e,er)
Rizinusöl 8001-79-4	<5	232-293-8	Kein(e,er)	Kein(e,er)
Dipenten 5989-27-5	0.1-1.0	227-813-5	R10 R43 Xi;R38 N;R50-53	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
Einatmen: Eine sofortige ärztliche Betreuung ist nicht notwendig.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Hautkontakt: Mit Wasser spülen.
Augenkontakt: Mit Wasser spülen. Wenn Augenreizung anhält, ärztliche(n) Behandlung/Rat beiziehen.
Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen - einen Arzt aufsuchen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Schaum
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Normalerweise keine zu erwarten
Spezialanweisungen betreffend Schutz und Hygiene: Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Normalerweise keine zu erwarten

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene: Weitere Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in den Abschnitten 7, 8 und 11 dieses
Vorsichtsmaßnahmen: Sicherheitsdatenblattes.
Umweltschutzmaßnahmen: Kein(e,er)
Verfahren zur Reinigung: Mit Wasser abspülen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise für sichere Handhabung: Berührung mit den Augen vermeiden.
Lagerung: Nicht einfrieren.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Inhaltsstoffe	ACGIH; TLV-TWA	Deutschland MAK; TWA	Großbritannien WEL; TWA	Finnland OEL; HTP
wasser 7732-18-5	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen
bimsstein 1332-09-8	10 mg/m ³ (inhal); 3 mg/m ³ (resp) ACGIH	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen
alkohol ethoxylated C11-C16 127036-24-2	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen
Rizinusöl 8001-79-4	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen	Nicht eingetragen
Dipenten 5989-27-5	Nicht eingetragen	5ppm; 28 mg/m ³	Nicht eingetragen	8h: 25 ppm; 140 mg/m ³ , 15min: 50 ppm; 280 mg/m ³

Ventilation: Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.
Atemschutz: Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.
Haut: Nicht erforderlich.
Augen: Nicht erforderlich
Hygienemaßnahmen: Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild: Weiß Hautwasser
Geruch: Zitrus
pH-Wert: 6.0-8.0
Siedepunkt/Siedebereich: Keine Information verfügbar
Schmelzpunkt: Unbestimmt
Flammpunkt: >95°C (200°F).
Explosionsgefahr: Normalerweise keine zu erwarten.
Dampfdruck: Unbestimmt
Dichte: 1.05
Löslichkeit: Löslich
**Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser):** Unbestimmt
Dampfdichte: >1 (Luft = 1)

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Verdampfungsgeschwindigkeit: <1 (Butylacetat = 1)
Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung <1%

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität Stabil unter normalen Bedingungen.
Zu vermeidende Bedingungen: Frost.
Zu vermeidende Stoffe: Normalerweise keine zu erwarten
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Normalerweise keine zu erwarten

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Inhaltsstoffe	Gewicht %	LD50/oral/Ratte	LD50/dermal/Kaninchen	LC50/inhalativ/Ratte	IARC Karzinogen
alkohol ethoxylated C11-C16 127036-24-2	<5	oral rat: >500 mg/kg			
Dipenten 5989-27-5	0.1-1.0	4400 mg/kg	>2000 mg/kg		Group 3 Monograph 73, 1999

Lokale Effekte

Hautreizung: Normalerweise keine zu erwarten
Augenreizung: Reizend, aber schädigt das Augengewebe nicht dauerhaft.
Einatmen: Keine Gefahr durch Inhalation.
Verschlucken: Reizt den Mund, den Hals und den Magen.
Sensibilisierung: Normalerweise keine zu erwarten.
Chronische Toxizität: Normalerweise keine zu erwarten.

Spezifische Effekte

krebserzeugende Wirkungen: Normalerweise keine zu erwarten
erbgutverändernde Wirkungen Normalerweise keine zu erwarten.
Reproduktionstoxizität Normalerweise keine zu erwarten
Auswirkungen auf Zielorgan: Augen

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxizität: Leicht biologisch abbaubar, OECD TG 301E

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Gemäss europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.
RoHS/WEEE: Dieses Produkt ist in Erfüllung mit Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und 2002/96/EG (WEEE).

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

IATA (Air)

Korrekte Bezeichnung des Gutes: Nicht reguliert
Gefahrklasse: Nicht zutreffend
UN/ID-Nr: Nicht zutreffend

IMDG

Korrekte Bezeichnung des Gutes: Nicht reguliert
Gefahrklasse: Nicht zutreffend
UN/ID-Nr: Nicht zutreffend
Meeresschadstoff: kein(e,er)

ADR/RID

Produktname: FAST ORANGE PUMICE LOTION
MICROGEL HAND CLEANER

Artikelnummern: 35405

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Korrekte Bezeichnung des Gutes: Nicht reguliert
Gefahrklasse: Nicht zutreffend
UN/ID-Nr: kein(e,er)

15. VORSCHRIFTEN

Das Produkt ist nach Anhang VI zur Richtlinie 67/548/EWG eingestuft.

Gefahrenbezeichnung: kein(e,er)

R-Sätze

kein(e,er)

S-Sätze

S 2 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

16. SONSTIGE ANGABEN

Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 3:

R10 - Entzündlich.

R38 - Reizt die Haut.

R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R50/53 - Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Hergestellt durch: Denise Boyd, Manager-
Environmental, Health & Safety
Firma: ITW Permatex 10 Columbus
Blvd. Hartford, CT USA 06106
Telefon: 877-376-2839

Überarbeitet am: Oktober 26, 2012

Revisionsnummer: 3