



# Einhell

**CLASSIC**

## TH-AC 240/50/10 OF

### Kompressor

Art.-Nr. 40.103.93

#### Ausstattung

- Druckschalter
- Druckminderer, Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Gut zugänglicher Ein-/ Ausschalter
- Ansaugfilter
- Benutzerfreundlicher Entwässerungshahn
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Vibrationsdämpfender Standfuß
- Zubehör-Halterung
- Ölfreier und Service-freier Motor
- Stehende, platzsparende Bauweise
- Große Räder und Haltebügel zum einfachen Transport
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels

**AIR +25%**  
**POWER 10 bar**

#### Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Motorleistung: 1.500 W S3 25%
- Ansaugleistung: 240 l / min
- Abgabeleistung: bei 0 bar: ca. 173 l/min  
bei 4 bar: ca. 107 l/min  
bei 7 bar: ca. 76 l/min
- Kesselinhalt: 50 l
- Drehzahl: 4.000 min<sup>-1</sup>
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Zylinderzahl: 1
- Produktgewicht: 21,5 kg

#### Logistische Daten

- Gewicht netto: 22,3 kg
- Gewicht brutto: 23,9 kg
- Verpackungsmaße: 372 x 342 x 875mm
- EAN-Code: 4006825 597295
- VE: 1 Stück

