

**Kemo Electronic GmbH**


Mato Vukovic
 Leher Landstr. 20
 27607 Geestland
 Germany

Phone: +49 4743 9338-0
 Fax: +49 4743 9338-22

<http://www.kemo-electronic.de>
 email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486
 UstNr: DE 814 380 369

M234 - Marder - Ratten - Mäuse Vertreiber



Indoor + Outdoor mit aggressivem Ultraschall. Erzeugt enorm lauten, sinusförmigen Ultraschall, von dem sich Marder usw. stark belästigt fühlen und dem die Tiere möglichst ausweichen. Die Töne sind für Menschen nicht hörbar. Das Basisgerät ist wasserdicht nach *IP65 und kann auch draußen montiert werden. Das angeschlossene Steckernetzteil muss an einer trockenen Stelle in eine Steckdose gesteckt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz, <1 W (Steckernetzteil)

Kabellänge Basisgerät - Steckernetzteil: ca. 2 m

Frequenz: ca. 22,5 - 28 kHz. Ständig verändernd und ununterbrochen, im wirksamsten, für Menschen nicht hörbaren Bereich

Schalldruck: bis zu 120 dB \pm 20%

Optische Abschreckung: Hell aufblitzende LED ca. alle 2,5 Sek.

Wirkungsbereich: bis ca. 100 m² Freifläche

Maße Basisgerät: ca. 70 x 50 x 40 mm (ohne Befestigungsglaschen + Kabeleinführung)

wasserdicht nach *IP65

Maße Steckernetzteil (nicht wasserdicht): ca. 60 x 44 x 38 mm (ohne Steckeransatz)