



LEERGEHÄUSE

TK PC 1818-11-m



TK PC 1818-11-m

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

182 x 180 x 111 mm
 Artikelnummer: 12790701

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel:
 glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035

mit metrischen Vorprägungen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	182 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	111 mm
Innenhöhe:	97 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

HBA - Handbetätigungsaufsatz

MPS-KRI - Montageplatte

NS 35-144 - Normschiene

TK ABL - Aussenbefestigungsglaschenset

TK MPI-1818 - Montageplatte

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

TK PC 1818-11-m

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Brennverhalten nach UL 94:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Leitungseinführungen:	Ja