

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS

Trennschalterhaube (USA-Version) – TS 8950.050

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS Trennschalterhaube (USA-Version) – TS 8950.050

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift, nur in Verbindung mit Betätigungshebel für Hauptschalter.
Nutzen:	<p>Erfüllt in Kombination mit Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung, Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A.</p> <p>Kompakte Bauweise mit 125 mm Breite, wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar. Dadurch können alle eintürigen Standard TS 8 Schränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten.</p> <p>In Verbindung mit dem integrierbaren TS Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschranks um 100 mm in der Breite vergrößert werden. Montage der Haube nur an einem eintürigen Schrank mit Türrohrahmen</p>
Einsatzgebiete:	<p>Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 und 2 Eaton NZM2(3)(4)-XSH-4x-...-NA für Type 4x Eaton NZM2(3)(4)-XSH-12-...-NA für Type 12 Siemens Handhaben für Max-Flex-Antriebe für Kompaktleistungsschalter 3VL: 3VL9300-3JP01, Kunststoff, Bedruckung ON/OFF rot/grün (Lieferumfang Max-Flex-Komplettbausatz 3VL9.00-3JN01) 3VL9600-3JP21, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz 3VL9600-3JP41, Stahl verchromt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz 3VL9600-3JP61, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF schwarz/schwarz Siemens Handhabe für Max-Flex-Antriebe für Leistungsschalter SENTRON-Series (ED, FD, LD, JD, ...) US-Bestellnummer: FHOH, Stahl Epoxy ummantelt, Bedruckung ON/OFF rot/schwarz</p>
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Schutzart NEMA:	NEMA 12
Lieferumfang:	Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
Hinweis:	Der Schrank vor der Trennschalterhaube muss eintürig sein
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177693012
Zolltarifnummer:	85365019
eCl@ss 5.1:	27182101
eCl@ss 7.0:	27189290
ETIM 6.0:	EC000261

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 125 mm Höhe: 2000 mm Tiefe: 500 mm
Gewicht/VE:	24,7 kg

Approbationen

Approbationen:	 UL + C-UL (EN)
Erklärungen:	 Konformitätserklärung (DE)

Downloads

Datenblätter:	 Technik im Detail DE
Dokumentationen:	 Anleitung (EN, DE)  Produktpräsentationen DE  Weiterführende Informationen (EN, DE)
CAD-Zeichnungen:	Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE