

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **OM-Adapter mit Anschlussleitungen – SV 9340.780**

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# OM-Adapter mit Anschlussleitungen – SV 9340.780

erstellt am : 14.10.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
<b>Farbe:</b>	Chassis: RAL 7035
<b>Hinweis:</b>	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>EAN:</b>	4028177701410
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369085
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27370302
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27370304
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531

## Produktmerkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	mit Querschnitts-Höhe: 5 mm mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
<b>Anzahl Pole:</b>	3-polig
<b>Für Schienensysteme mit</b>	60 mm

<b>Mittenabstand:</b>	
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	690 V, 3~
<b>Anschlussleitung:</b>	Querschnitt: AWG 12 Länge: 165 mm
<b>Tragrahmen:</b>	Breite: 45 mm Höhe: 170 mm
<b>Bemessungsstrom (max.):</b>	16 A
<b>Anzahl Tragschienen:</b>	2
<b>Höhe Tragschienen:</b>	10 mm
<b>Tragschienen-Typ:</b>	TS 45D TS 45D-V
<b>Gewicht/VE:</b>	0,3 kg

## Downloads

**Datenblätter:**  [Technik im Detail](#)  
2 DE

**Dokumentationen:**  [Anleitung \(FR, EN, DE\)](#)

# Rittal – Das System.

---

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE