



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Multi-Cutter

PRO GOP 30-28



Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch
StarlockPlus-Klasse

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	300 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel links und rechts	1,4 °

Bestellnummer 0 601 237 001

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	300 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel links und rechts	1,4 °
Gewicht	1,5 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	125 x 375 x 90 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schleifen

Schwingungsemissionswert ah	2 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Sägen mit Tauchsägeblatt

Schwingungsemissionswert ah	10 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Sägen mit Segmentsägeblatt

Schwingungsemissionswert ah	6,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schaben

Schwingungsemissionswert ah	4,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- 300-Watt-Motor und Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung
- Kleiner ergonomischer Griff für komfortable Handhabung und sichere Werkzeugführung
- Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel

**HEAVY
DUTY**



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

