

Dino Kraftpaket vollautomatisches Batterieladegerät 8-Stufen 12V 5A



- Für maximale Batterielebensdauer
- Reaktivierung tiefenentladener Batterien
- Wandmontage möglich
- Für Dauerladung geeignet
- Inkl. 2. Ladekabel (1x mit Zangen, 1x für Daueranschluss)

Geeignet für:

- 12 V Bleisäure-Batterien (Normal-, Stop+Go-, Wartungsfrei-, CA-CA-, AGM- und Gel-Batterien)
- Batteriekapazitäten 2-120 Ah, Erhaltungsladung bis 200 Ah

8-Schritt-Vollautomatik:

- 1. Sulphatierung
- 2. Soft-Start
- 3. 80%-Ladung
- 4. 95%-Ladung
- 5. Kapazitätstest
- 6. Refresh-Modus 100%
- 7. Erhaltungsladung 100%
- 8. Pulsladung 95-100%

Sicherheits-Technologie mit:

- Verpolungsschutz
- Überlastschutz
- Kurzschlusschutz
- Rückladeschutz
- Überhitzungsschutz

IP65:

- Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- Staubdicht
- Outdoorfähig

Technische Details:

- **Ladegerättyp:** 8-Schritte, vollautomatischer Ladezyklus
- **Spezifikation:** bei 12V: 5A, microprozessorgesteuert
- **Spannungsversorgung:** 220-240V, 50-60Hz
- **Ladespannung:** Normal: 14.4V, AGM 14.7V, Refresh 15.8V
- **Minimum Batteriespannung:** 2.5V
- **Ladestrom:** Maximal 5A
- **Stromaufnahme:** Maximal 0.9A/230V
- **Rückentladestrom:** <5mA
- **Stromwelligkeit:** <4%
- **Umgebungstemperatur:** -10°C bis 40°C

Für Batterietypen:

12 V Bleisäure-Batterien (Normal-, Stop+Go-, Wartungsfrei-, C-CA-, AGM- und Gel-Batterien)

Für Batteriekapazitäten:

2-120Ah, Erhaltungsladung bis 200Ah

Schutzklasse:

IP65, Strahlwasser-geschützt

Absicherung:

Mehrfach elektrisch gegen Überlast gesichert

Lieferumfang:

- 1x Gerät (521g/ 21cm x 7,5cm x 5cm)
- 2x Ladekabel (je 1,55m)
- 1x Netzkabel (1,50m)
- 1x Gebrauchsanweisung

Programmauswahl (4 Programme):

- Für kleine Batterien (Motorrad-Symbol): 2-40 Ah
- Für große Batterien (Auto-Symbol): 6-120 Ah
- AGM-/Frostprogramm (AGM-Symbol): 6-120 Ah für Temperaturen unter 4°C oder bei AGM Batterien
- Refreshprogramm (Refresh-Symbol): 6-120 Ah zur Auffrischung defekter oder tiefenentladener Batterien

Art.-Nr. 136300 Dino Kraftpaket Batterieladegerät 8-Stufen 12V 5A