



ANSMANN Solar NiMH Akku Micro AAA 550 mAh maxE 2er Blister Jahresgarantie*

Nickel-Metallhydrid-Akku Micro AAA / 1,2 V mit sehr geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie

Features

- Hochwertiger NiMH Akku mit maxE Technologie – aufgrund der sehr geringen Selbstentladung steht nach einem Jahr noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung.
- Hohe Zyklenfestigkeit | Hohe Leistungsabgabe | Schnellladefähig | Erhöhte Betriebszeit in elektronischen Geräten
- Langlebig | Ohne Memory-Effekt | Umweltfreundlich | Schwermetallfrei
- Spannung: 1,2 V | 550 mAh | System: NiMH maxE | Zellengröße: Micro AAA
- NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen.
- Durch den Einsatz von NiMH-Akkus können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten.
- Dieser Akku erreicht bis zu 1000 Ladezyklen
- Ideal geeignet für Spielzeug, Modellbau, Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe, Uhr, Wecker und sonstige technische Geräte
- Der Akku wird vorgeladen ausgeliefert



Artikelnummer: 1311-0001
 Lieferumfang: 2x NiMH Akku Micro AAA 550 mAh
 Zolltarifnummer: 85075000900
 Verpackungseinheit: 12 (150 × 94 × 92 mm)



Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nominal-Spannung | 1,2 V |
| Zellengröße | Micro AAA |
| Zellenchemie | Nickel-Metallhydrid |
| Nominal-Kapazität | 550 mAh |
| Anzahl Zellen in Verpackung | 2 |
| Akku-Typ | Geringe Selbstentladung |
| Schnellladefähig | Ja |
| Ladezyklen | < 1000 |
| Energie | 0,66 Wh |
| Farbe | silber |
| Verpackung | Blister |
| Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 - 50 °C |