


Artikel-Nummer: 300228

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

SHT 226 Aquastopp


- Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
- gleiches Gerät wie SHT 216, jedoch mit Mini-Schwimmerschalter aus Kunststoff
- Akustische und optische Warnung
- Geräteabschaltung bei Wasseraustritt
- Kabellänge 2,5 m (verlängerbar) – Sonderlänge auf Anfrage

Einsatzgebiete:

- Erkennung von Wasserstandsänderungen (mindestens 4 cm)
- auch für andere Flüssigkeiten (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.)

Lieferumfang:

- Wassermelder mit Zwischenstecker
- fest installierter Minischwimmerschalter



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC / 50-60 Hz	Kabel	2x 0,14mm ² – weiß – Ø 3,2 mm
Betriebsleistung	3500 VA (2300 W)	Kabellänge	2,5 m
Schaltleistung	16 A (10 A)	Funktionsbereich	-15° C / +40° C
Leistungsaufnahme	ca. 3 VA	Schutzart	IP 20
Schalldruck Summer	85 dB (10 cm Abstand)	Artikelnummer	300228
Abmessungen	121 x 57 x 38 mm	EAN	4044764002326

Wassermelder mit Minischwimmerschalter und Geräteabschaltung

Der Aquastop SHT 226 ist ein Schutzsystem mit Geräteabschaltung. Das elektronische Alarm- und Abschaltgerät spürt geringste Mengen Flüssigkeit auf und schaltet das angeschlossene Gerät ab. Dadurch wird der Wasserstop des Gerätes aktiviert. Mit akust./opt. Warnung. Über die schaltbare Steckdose lässt sich auch ein Magnet-Absperrventil (stromlos geschlossen) ansteuern, so dass bei Wassereintritt die Wasserzufuhr getrennt wird. Das passende Absperrventil besorgt Ihr Fachmann für Wasser-Installation.

Verlängerung Sensor kabel: Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem LIYY-Kabel (max. 2 x 0,14mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensor kabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden. Gerne stellen wir Ihr Gerät mit der gewünschten Kabellänge ab Werk aus, kontaktieren Sie uns einfach.