



Gold Phoenix - ging in Flammen auf und stieg aus der Asche

Der 28" (71 cm) G-MASTER GB2888UHSU-B1, bekannt als der "Gold Phoenix", ist die ultimative Wahl, um sich in der Welt der Spiele neu zu erfinden. Bildschön, stilvoll und mit den neuesten Technologien ausgestattet, bietet der "Gold Phoenix" eine 4K Auflösung. Mit FreeSync Technologie bewaffnet, sind Sie der Herr Ihres Gaming Schicksals. Ghosting-Effekte oder Verschmier-Probleme gehören der Vergangenheit an. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie wie Ihre Feinde sich in Luft auflösen. Berühmt für seine Loyalität gegenüber denen, die eine ähnliche Hingabe teilen, wird der "Gold Phoenix" Sie nie im Stich lassen.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



1 MS

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

## 1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	28"; 71cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN LED-backlit
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	4K 3840 x 2160 ( 8.3 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	1 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160° ; rechts/links: 85° / 85° ; nach oben/unten: 80° / 80°
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	341.3 x 620.9 mm; 13.4" x 24.4"
PIXELABSTAND H x V	0.16 x 0.16 mm
AUFLÖSUNGEN	VGA (max. 2048 x 1152 @60Hz), HDMI1 (max. 3840 x 2160 @60Hz), HDMI2/MHL (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz), HDMI3 (max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz), DP (max. 3840 x 2160 @60Hz)
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 135 KHz
VERTIKALFREQUENZ	24 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
DARSTELLBARE FARBEN	1.07B (10-bit)
MAXIMALE AUFLÖSUNG	DisplayPort & HDMI: 3840 x 2160 ( 8.3 megapixel)
PIP (BILD IN BILD)	PiP, PbP

## 2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	2xHDMI, 1xHDMI/MHL, DisplayPort
HDCP	ja; 2.2
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	Ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

## 3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, CZ, IT, RU, JP, Chinesisch (vereinfachter und traditioneller)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ i-Style Colour, Menu)

EINSTELLBARE PARAMETER

Eingabequelle, Bildeinstellung (Bildformat, Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO Modus, X-Res Technologie), PiP/PbP (PiP/PbP Modus, SubWin1/2/3 Eingabequelle, PiP Größe, PiP Position, tauschen), Audio (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbeinstellungen (Warm, Normal, Kalt, Blauton Reduzierung, HDMI RGB Bereich), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit, i-S. Mode (i-Style Mode, Save User Mode 1/2/3), Einstellungen (Geometry, DP Version, HDMI1 Version, FreeSync, Startlogo, LED, Auto Pow. Ausgeschaltet, Zurücksetzen, Informationen)

LAUTSPRECHER	2 x 3 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE, ENERGY STAR
EXTRAS	unterstützt FreeSync™ Technologie, DisplayPort: 3840x2160@35-60Hz
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	Ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
DREHWINKEL	90°; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	17° nach oben; 0° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

## 4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, -HDMI, -USB, -mDP-DP, DisplayPort-, Audio-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

## 5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	42 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS™, Energy Star

## 6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	42W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	61 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	71 cm; 28"; ( 28" Segment )

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.*

*\*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

## 7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.
-------	--

## 8. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B × H × T	663 x 413.5 (543.5) x 230 mm
GEWICHT	7.7 kg

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.