

ZIPPER Maschinen GmbH

Gewerbepark 8
 4707 Schlüsslberg
 AUSTRIA

Tel.: +43 (7248) 61116 – 700
 Fax: +43 (7248) 61116 – 720
 Mail: info@zipper-maschinen.at
 Web: www.zipper-maschinen.at



Gartenhäcksler leise

ZI-GHAS2800



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V / 50Hz
Motorleistung:	2800 W (S6/40%)
Motorleistung:	2000 W (S1)
max. Ast Durchmesser:	44 mm
Leerlaufdrehzahl:	60 U/min.
Lärmpegel LPA/LWA:	71,7 / 94 dB(A)
Schutzgrad:	IP24
Fangbox:	60 l
Gewicht (netto/brutto):	19 / 21,5 kg

EAN-Code: **9120039231846**

- geräuscharmer Elektro Leisehäcksler mit Walzenschneidwerk
- Untersetzungsgetriebe
- Metalltriebgekopf
- rückschlagfreier Selbsteinzug
- großdimensionierte Trichteröffnung
- Fahrwerk für leichten Transport
- Integrierter Stecker mit Kupplungssicherung
- Motorschutzschalter
- Drehrichtungsumschalter
- einfache Lagerung und Transport

UVP

inkl. MwSt.

EK-Preis

netto / netto

LIEFERBEDINGUNG: Frei Haus

VERKAUFSEINHEIT:

AKTION: nach Absprache

LIEFERUNG: nach Absprache

powered by **HOLZMANN®**