

Artikelnummer	Artikelname
938504012	PROFIversal 5-fach, Steckdosenleiste in Schutzkontakt-Ausführung, Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter, 19", 2m Zuleitung, Farbe: aluminium

PROFIversal 5-fach, mit integriertem FI/LS-Schutzschalter RCB (B16A/10mA, 2-polig), mit 45° gedrehten Töpfen, 44,45mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederverschließbar, Zuleitung H05VV-F3G1, 5mm², 2m, mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 250VAC, 16A, Länge: 482, 6mm, VDE, CEE7/III, Farbe: aluminium



Technische Daten		938504012
Gehäuseform		rechteckig
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)		5
FI-Schalter		ja
Mit Deckel		nein
Werkstoff		Metall
Schlagfestigkeit		IK00
Transparent		nein
Mit Feinsicherung		nein
Anzahl der Steckdosen mit Erdungstift		0
Anzahl der sonstigen Steckdosen		0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen		0
Anzahl der Anschlüsse USB		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11		0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA		0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal		0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E		0
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Nennstrom		16,00 A
Farbe		grau
Aderquerschnitt		1,5 mm²
Halogenfrei		nein
Oberflächenschutz		unbehandelt
Länge der Zuleitung		2 m
Mit Ein-/Ausschalter		nein
Netzentstörfilter		nein
Verdreher Zentraleinsatz		ja
Überspannungsschutz		nein

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.10.2025

Technische Daten		938504012
RAL-Nummer (ähnlich)		9006
Anzahl der Euro-Steckdosen CEE 7/16 (EURO)		0
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23		0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25		0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17		0
Schutzart (IP)		IP20
Werkstoffgüte		Aluminium
NEMA-Code		ohne
Ausführung der Oberfläche		matt
Winkel verdrehter Zentraleinsatz		45°
Art des Netzanschlusses		Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdschutzstift)		0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363		0
Antibakterielle Behandlung		nein
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30		0
Überstromschutz		nein
Max. Anschlussleistung		3680 W
Direkt steckbar (ohne Leitung)		nein
Ausführung des Steckers		abgewinkelt
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt)		0