

Art.Nr. 35372

LED Sockelleuchte BRILLO

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkörper matt aus Glas
- 1 warmweiße COB LED, 8,4W
- 3000K, 200 Lumen
- integriertes LED Vorschaltgerät
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940353723
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Glas
Farbe:	graphit
CE:	ja
Integriertes Vorschaltgerät:	ja
Schutzgrad IP:	54

Abmessung Produkt in mm

Höhe:	250.00
Außendurchmesser:	90.00

Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V
Schutzklasse:	I
Nennleistungsaufnahme in W:	8.40
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	8.40
Energieeffizienzklasse:	A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Trafo Leistung in W:	11.90
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	17V
Trafo Schutzgrad (IP):	20

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
Nennlichtstrom in Lumen:	200
Bemessungslichtstrom in Lumen:	200
Abstrahlwinkel in ° (Grad):	27
Farbtemperatur in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß



Art.Nr. 35372

LED Sockelleuchte BRILLO

Hersteller: HEITRONIC

Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	110
Tiefe:	120
Höhe:	470
Nettogewicht in kg:	1.39
Bruttogewicht in kg:	1.63
Verpackungseinheit:	4

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	255
Tiefe:	235
Höhe:	490
Bruttogewicht in kg:	6.5
Palettenmenge:	125



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10