

Art.Nr. 35854

LED Sockelleuchte TOSKANA

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium pulverbeschichtet
- klare Lichtaustrittsfläche
- 1x5W warmweiße SAMSUNG LED, 183 Lumen
- Energieeffizienzklasse A
- Lebensdauer 30.000 Std.
- integriertes LED Vorschaltgerät
- für den Außenbereich

EAN-Code:	4002940358544
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Glas
Farbe:	graphit
CE:	ja
Integriertes Vorschaltgerät:	ja
Schutzgrad IP:	54

Abmessung Produkt in mm

Breite:	75.00
Höhe:	600.00
Tiefe:	75.00

Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	I
Nennleistungsaufnahme in W:	5.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	5.00
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	A
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Trafo Leistung in W:	6.10
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	1
Nennlichtstrom in Lumen:	183
Bemessungslichtstrom in Lumen:	183
Farbtemperatur in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabe in Ra:	87

Verpackungsinhalt/Zubehör

Montagematerial



Art.Nr. 35854

LED Sockelleuchte TOSKANA

Hersteller: HEITRONIC

Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	100
Tiefe:	100
Höhe:	628
Nettogewicht in kg:	1.548
Bruttogewicht in kg:	1.841
Verpackungseinheit:	6

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	320
Tiefe:	215
Höhe:	645
Palettenmenge:	96



Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 166 599 10