



## Bandsäge BAS 261 Precision

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
- Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>619008000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430304865</b>

Abmessungen	530 x 470 x 840 mm
Auflagefläche	328 x 335 mm
Arbeitshöhe ohne Untergestell	375 mm
Sägetisch-Schwenkbereich	0 - 45 °
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Schnittgeschwindigkeit	735 m/min
Sägebandlänge	1.712 mm
Nennaufnahmeleistung	400 W
Abgabeleistung	270 W
Gewicht	32,5 kg

### Lieferumfang

A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock