

Dino Kraftpaket vollautomatisches Batterieladegerät 3-Stufen 6/12V 3A



- Für maximale Batterielebensdauer
- Auch für Oldtimer & Boote geeignet
- Wandmontage möglich
- Für Dauerladung geeignet

Geeignet für:

- 6V+12V Bleisäure-Batterien (Normal-, Wartungsfrei-, CA-CA-, AGM- und Gel-Batterien)
- Batteriekapazitäten 6-80 Ah, Erhaltungsladung bis 160 Ah

3-Schritt-Vollautomatik:

- 1. Konstant-Strom-Ladephase,
- 2. Konstant-Spannungs-Ladephase,
- 3. Erhaltungsladephase

Sicherheits-Technologie mit:

- Verpolungsschutz
- Überlastschutz
- Kurzschlusschutz
- Rückladeschutz
- Überhitzungsschutz

IP20:

- Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5mm
- Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger

Technische Details:

- **Ladegerättyp:** 3-Schritte, vollautomatischer Ladezyklus
- **Spezifikation:** bei 6V/12V: 3A, microprozessor-gesteuert
- **Spannungsversorgung:** 220-240V, 50-60Hz
- **Ladespannung:** 7.2V / 14.4V
- **Minimum Batteriespannung:** 2.5V
- **Ladestrom:** Maximal 3A
- **Stromaufnahme:** Maximal 0.6A/230V
- **Stromwelligkeit:** <4%
- **Umgebungstemperatur:** -10°C bis 40°C

Für Batterietypen:

6V/ 12 V Bleisäure-Batterien (Normal-, Stop+Go-, Wartungsfrei-, C-CA-, AGM- und Gel-Batterien)

• **Für Batteriekapazitäten:** 6-80Ah, Erhaltungsladung bis 160Ah

• **Schutzklasse:** IP20

• **Absicherung:** Mehrfach elektrisch gegen Überlast gesichert

Lieferumfang:

- 1x Gerät mit Ladekabel
- 1x Gebrauchsanweisung

Programmauswahl:

- 6V-Ladeprogramm
- 12V-Ladeprogramm

Maße & Gewichte:

- **Kabellänge Ladekabel mit Zangen:** 1,5 Meter
- **Kabellänge mit Netzstecker:** 1,5 Meter
- **Gewicht inkl. Kabel:** 493g
- **Maße:** 18,5cm (L) x 7,5cm (B) x 4,5cm (H)

(Die Entfernung zwischen Steckdose & Fahrzeugbatterie sollte max. 3 Meter betragen)

Art.-Nr. 136301

Dino KRAFTPAKET Batterieladegerät 3-Stufen 6/12V 3A