



Abricht- & Dickenhobel

ZI-HB204



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V / 50Hz
Motorleistung:	1,25 kW
Drehzahl Messerwelle:	8500 U/min.
Tischgröße Abrichte:	737x210 mm
Tischgröße Dickenhobel:	255x204 mm
Anschlag:	520x102 mm / 90-135°
Ø Absaugstutzen:	63 mm
Hobelmesser:	2 Stk. (210x16,5x1,5 mm)
max. Hobelbreite:	204 mm
max. Durchlasshöhe:	6-120 mm
Spanabnahme Abrichte:	0-2 mm
Spanabnahme Dickenhobel:	0-2 mm
Fördermenge:	6 mm/s
Gewicht (netto/brutto):	29 / 32 kg

EAN-Code: **912003923807 4**

- Universalmotor mit Riemenantrieb
- 2 Stück HSS-Hobelmesser
- Abrichtanschlag
- Gleichmäßiger Werksvorschub
- **inkl. 2 Paar Hobelmesser**
- Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht

LIEFERBEDINGUNG: Frei Haus
VERKAUFSEINHEIT: 8 Stück / Palette
AKTION: nach Absprache
LIEFERUNG: nach Absprache