

TSC

The Smarter Choice.



TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker DIE PERFEKTE WAHL!



HAUPTMERKMALE

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- 128 MB Flash und 64 MB SDRAM Standardspeicher für TC210 und TC310
- SD-Kartensteckplatz für die Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB für TC210 und TC310
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Folienbefüllung
- Leichte Materialbefüllung mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Farbiges 2.3" TFT Display nur für TC210 und TC310
- Zahlreiche Schnittstellen: USB 2.0, serielle und *parallele Schnittstelle, **USB Host sowie Ethernet
 - * Standard für TC200 und TC300, Option für TC210 und TC310
 - ** Standard nur für TC210 und TC310
- Leistungsstarke TSPL-EZ™ Firmware, Dateimanager, BASIC Programmierung, Einzelplatz-Programmierung
- 2 Jahre Garantie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Einzelhandel (POS)
- Produktkennzeichnung
- Quittungen / Coupon-Druck
- Belegetiketten
- Bestandskontrolle
- Dokumentenmanagement
- Wareneingang / Versand
- Inventurkontrolle
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Patientenidentifizierung

TC SERIE – Desktop Thermotransfer Etikettendrucker

| DRUCKERMODELL | TC200 | TC210 | TC300 | TC310 |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| Auflösung | 203 DPI | | 300 DPI | |
| Druckverfahren | Thermotransfer & Thermodirekt | | | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 152 mm/s (6 ips) | | 102 mm/s (4 ips) | |
| Maximale Druckbreite | 108 mm (4.25") | | 105,6 mm (4.15") | |
| Maximale Drucklänge | 2.286 mm (90") | 25.400 mm (1000") | 1.016 mm (40") | 11.430 mm (450") |
| Gehäuse | doppelwandiger Kunststoff | | | |
| Maße | 203 mm (B) x 191,5 mm (H) x 259,3 mm (T) 7.99" (B) x 7.54" (H) x 10.21" (T) | | | |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
| Etikettenrollen | 127 mm (5") Außendurchmesser | | | |
| Folie | 110 m Länge, max. Außendurchmesser 40 mm, 0,5" Kern (Beschichtung außen) | | | |
| Folienbreite | 40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33") | | | |
| Prozessor | 32-bit RISC CPU | | | |
| Speicher | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash Speicher • 64 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB | <ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash Speicher • 64 MB SDRAM Speicher • SD Kartensteckplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB |
| Schnittstellen | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption) | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics (optional ab Werk) • USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption) | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption) | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics (optional ab Werk) • USB 2.0 (Hochgeschwindigkeitsmodus) • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Externes Bluetooth Modul (Bedieneroption) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (Bedieneroption) |
| Leistung | Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24V 3.75A, 90W | | | |
| Bedienertasten, LED | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Netzschalter • 1 Schalter Feed/Pause • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Netzschalter • 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) • Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Netzschalter • 1 Schalter Feed/Pause • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Netzschalter • 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, Hoch, Runter, Links, Rechts) • 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange & Rot) • Farbiges 2.3" TFT Display, 320 x 240 Pixel |
| Sensoren | <ul style="list-style-type: none"> • Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet • Folienende | | | |
| Interne Schriftarten | <ul style="list-style-type: none"> • 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift | | | |
| Barcode | <ul style="list-style-type: none"> • 1D Barcode Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, Interleave 2/5 mit Prüfziffer, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, ChinaPOST, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • 2D Barcode GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 | | | |
| Schrift-/Barcode-Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° | | | |
| Drucker-Kommandosprache | TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II) | | | |
| Materialtyp | endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt | | | |
| Materialbreite | 20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4") | | | |
| Materialdicke | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | | | |
| Durchmesser Materialkern | 25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5") | | | |
| Etikettenlänge | 10 ~ 2.286 mm (0.39" ~ 90") | 10 ~ 25.450 mm (0.39" ~ 1,000") | 10 ~ 1.016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 11.430 mm (0.39" ~ 450") |
| Umgebungsbedingungen | Betrieb: 5 ~ 40°C, 25~85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60 °C, 10~90% nicht kondensierend | | | |
| Sicherheitsvorschriften | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CoC-Mexico | | | |
| Umweltschutzaufgaben | entspricht RoHS, WEEE | | | |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none"> • Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil | | | |
| Garantie | <ul style="list-style-type: none"> • Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst erfüllt ist | | | |
| Optional ab Werk | <ul style="list-style-type: none"> • Echtzeituhr (Standard in EMEA) | <ul style="list-style-type: none"> • Centronics parallel (ersetzt USB Host) • Echtzeituhr (Standard in EMEA) | <ul style="list-style-type: none"> • Echtzeituhr (Standard in EMEA) | <ul style="list-style-type: none"> • Centronics parallel (ersetzt USB Host) • Echtzeituhr (Standard in EMEA) |
| Optional ab Händler | <ul style="list-style-type: none"> • Spendemodul • Guillotine Messer (Vollschnitt) • Externes Bluetooth Modul (serielle Schnittstelle) • Externes 802.11 b/g/n Wireless Modul (serielle Schnittstelle) • Externer Etiketten-Aufwickler mit 3" Kern • Erweiterung für Etikettenhalterung • KP-200 Plus Tastatur mit Display • KU-007 Plus programmierbare Tastatur | | | |
| Bedieneroption | | | | |



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. ist ein eingetragenes ISO 9001/14001 Unternehmen.
© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Produkte und Spezifikationen – Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an TSC oder Ihren TSC Händler.