

## SILVYN® HCC

SILVYN® HCC ist ein einzigartiger Schutzschlauch mit metrischen Abmessungen



UV-resistent



Niedriges Gewicht



Halogenfrei



Gute chemische Beständigkeit

### Nutzen

Formstabil  
Flexibel  
Geringes Gewicht  
Druckfest

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Apparatebau  
Building Automation  
Bewegliche Anwendungen  
Im Freien

### Produkteigenschaften

Voll metrisch konstruierter Schlauch  
Halogen- und cadmiumfrei  
Abriebfest  
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

### Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

## SILVYN® HCC

### Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6 Halogenfrei
Temperaturbereich:	-25°C bis +100°C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® HCC**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® FPAG-M / FLEXILOK-M
SILVYN® HCC					
61793970	13	12	8,9 x 13	25	13
61793980	16	16	11,1 x 16	30	16
61793990	20	20	13,5 x 20	40	20
61794000	25	25	17,7 x 25	50	25
61794010	32	32	24,3 x 32	65	32
61794020	40	40	30,2 x 40	85	40
61794030	50	50	40,1 x 50	110	50
61794035	63	63	52,5 x 63	130	63

Letzte Änderung (23.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16