

THOMAS

Staubsaugen erfrischend anders.

THOMAS BOXER

Der kraftvolle Allrounder – robust und leistungsstark

Vielseitig einsetzbar!



THOMAS BOXER

Der kraftvolle Allrounder – robust und leistungsstark

Technische Daten:

- Art.Nr.: 788 119
- EAN-Code: 4005435110566

Technik/Gebrauchseigenschaften:

- Spannung: 220 – 240 Volt
- Absicherung: 16 Ampere
- Motorleistung: 1400 Watt

Ausstattung:

- **4 bar Druckpumpe**
- 3,6 L Frischwassertank
- 6 L Schmutzwasseraufnahme bei Sprühextraktion
- 20 Liter Kunststofftank
- Kabelhalterung
- Parkstellung
- **10 m Kabel**
- **13 m Aktionsradius**
- **Möbelschutzleiste/Bumper**
- **4 leichtläufige Spezial-Möbelrollen**
- Zubehöraufnahme am Motorkopf
- Handlicher Tragegriff
- Spritzwassergeschützt
- Farbe: grau/orange

Filterung:

- Patronenfilter
- Filtersack

**24 + 36 Monate Garantie
bei Produktregistrierung**



Standardzubehör:

- 2 Edelstahlsaughohre
- 2,2 m langer Saugschlauch mit außenliegendem Sprühschlauch
- Tierhaar-Teppichdüse
- Allzweckdüse
- Extra lange Fugendüse 360 mm
- Polsterdüse
- Saugpinsel
- Sprühex-Teppich- und Hartbodendüse
- Sprühex-Polsterdüse
- ProTex Reinigungskonzentrat 500 ml