

**TM-I**  
**TM-I 30 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Prozesssicher: TM-I**

TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen einschieben lässt. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil: In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Typ        | TM-I 30 MM GE                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005700000</a>              |
| Ausführung | TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118390339                           |
| VPE        | 2.000 Stück                             |

**TM-I**  
**TM-I 30 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 1429-0  
Fax: +49 5231 14292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Länge        | 30 mm  | Länge (inch)  | 1,181 inch |
| Breite       | 4 mm   | Breite (inch) | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 0,18 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                                |        |                                |           |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| Anzahl je Rolle                | 2.000  | Breite                         | 4 mm      |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB     | Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe                          | gelb      |
| Länge                          | 30 mm  | Werkstoff                      | Polyester |

**Leiter- und Kabelmarkierer**

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001530    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|