RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung, Kunststoffgehäuse, 1 Gigabit/s, 8-polig, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26 ... 24

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356131902

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45 8(8)
Verriegelungsart	Push-Pull
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	IDC-Schnellanschluss
Anschlussquerschnitt	0,13 mm² ... 0,32 mm² (starr)
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 0,36 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22 (flexibel)
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA-GF
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Technische Daten

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material	Kunststoff
Material O-Ring	NBR
Material Kabeldichtung	TPE
Material Gehäuse-Zwischendichtung	NBR

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT5 (IEC 11801:2002)
Bemessungsstrom	1,75 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2
Übergangswiderstand	0,001 Ω (Draht - IDC)
Übergangswiderstand	0,005 Ω (Litze - IDC)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117
Anschluss gemäß Norm	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Kaufmännische Daten

UNSPSC

UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized s

Nennspannung UN	50 V
Nennstrom IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

cUL Recognized s

Nennspannung UN	50 V
Nennstrom IN	1,75 A
mm²/AWG/kcmil	22

EAC s

s

s

cULus Recognized s

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - 1657834

Zubehör

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407




VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Zeichnungen

Maßzeichnung



Push-Pull RJ45-Steckverbinder IP65/67

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com