




Laserliner®

SmartCross-Laser Set



Automatischer Kreuzlinien-Laser mit universeller Klemmhalterung

Rev.0316



SmartCross-Laser


- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

FlexClamp


- **Einfach justierbare Klemmhalterung** für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten **ohne Beschädigung von Oberflächen**
- **Einfaches Verstellen** von Höhe und Position des Messgerätes
- Geeignet für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde

TECHNISCHE DATEN

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 10 m
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
LASERKLASSE / AUSGANGS-LEISTUNG LINIENLASER 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER 15 Stunden (Alkalibatterien)
BETRIEBSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
GEWICHT (komplettes Set) 675 g



Automatic Level



Pendelarretierung zur Transportsicherung



Justierbar und vielseitig zu befestigen



SmartCross-Laser Set

inklusive SmartCross-Laser
+ FlexClamp
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
175 x 295 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser Set	081.116A	4 021563 694389	4

