

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



## Nass-/Trockensicherheitssauger

### ATTIX 44-2H IC ASBEST - Wechselstrom

Art. Nr. 107412186

EAN: 5711145294616

Die ATTIX 44-2H IC sind geeignet für gesundheitsgefährliche Stäube der Staubklassen L, M und H, zudem verfügen sie über die Qualifikation Asbest. Ausgestattet mit einem auswaschbaren, langlebigen PTFE Flachfilterelement und einem nachgeschaltetem HEPA-Filter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,995%.

Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatisches Filterabreinigungssystem.



InfiniClean™



- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest
- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung
- 42l Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität

### Technische Daten

Luftmenge	(l/min.)	4500
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1400
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	60
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230-240/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	565x385x5605
Gewicht	(kg)	16
Kabellänge	(m)	7,5

### Lieferumfang

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Flachfilter, PTFE	107413540
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4m	1107413543
Bodendüse D36 300mm	302002331
Industriebodendüse D36, 400mm	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

### Produktvorteile

InfiniClean™	Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet. Nachlaufzeit 5sek.
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Für eine optimale Anpassung der Saugleistung
PTFE Hauptfilterelement	Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaf-Membran
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger
Asbestzulassung	Sauger besitzt die Zusatzanforderung Asbest und ist von der BG für die Asbestabsaugung zugelassen nach TRGS 519 in Deutschland

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01  
Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann  
Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492