

Art.Nr. 35288

LED Wandinbauleuchte DORA

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
- Leuchtenkörper matt aus Glas
- 3 warmweiße SMD LED, 3x 1W
- 3000K, 200 Lumen
- integriertes LED Vorschaltgerät
- Abstrahlwinkel 64°
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:	4002940352887
Zolltarifnummer:	94054099000
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Glas
Farbe:	graphit
CE:	ja
Integriertes Vorschaltgerät:	ja
Schutzgrad IP:	65

Abmessung Produkt in mm


Breite:	165.00
Höhe:	195.00
Tiefe:	70.00
Einbaumaß1:	155.00
Einbaumaß2:	180.00
Einbautiefe:	70.00

Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V
Schutzklasse:	I
Nennleistungsaufnahme in W:	3.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	3.00
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	A+
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Trafo Leistung in W:	3.70
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	10,5V
Trafo Schutzgrad (IP):	65

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	3
Nennlichtstrom in Lumen:	200
Bemessungslichtstrom in Lumen:	200
Farbtemperatur in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß



Art.Nr. 35288

LED Wandinbauleuchte DORA

Hersteller: HEITRONIC



Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	175
Tiefe:	205
Höhe:	70
Nettogewicht in kg:	0.928
Bruttogewicht in kg:	1.066
Verpackungseinheit:	12

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	235
Tiefe:	365
Höhe:	425
Bruttogewicht in kg:	12.5
Palettenmenge:	252

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 166 599 10