



Stand Januar 2017

Stand Januar 2017								
	Produktd	atenblatt						
Artikelbezeichnung								
Verpackungseinheit / Stück	10							
Basis Daten	Artikelnummer 2.913.102	EAN 4250149703904	<i>Zolltarifnr.</i> 8504318090	<i>Ursprungsland</i> VR China				
Beschreibung	Batterieladegeräte, so auch dieses, dienen zum Laden oder der Dauererhaltungsladung von 12V Blei-Säure Batterien. Es können offene, wartungsfreie, versiegelte, AGM, Vlies und Gel Batterien mit Batteriekapazitäten von 6Ah bis 160Ah geladen werden. Das Gerät kann z. B. nur saisonal genutzte Batterien, auch über einen längeren Zeitraum einer möglichen Nichtnutzung, stets in einem startbereiten Zustand halten. Dadurch kann die Lebenszeit einer Starterbatterie deutlich verlängert werden, die Batterie bleibt startbereit.							
Ausstattung	 - Automatischer Ladestart ab 2V Mindestspannung der Batterie - Auto Stop: Automatischer Lade-Stop wenn die Batterie voll geladen ist - Ladestrom wählbar: 2A, 4A oder 8A - Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung - Ladekabel mit Schnellanschluss, zur Verbindung der Ladekabel mit Ringösen oder Batterieklemmen - Adaptierter Temperaturfühler - Funkenschutz, Verpolungsschutz, Überladeschutz - LED Informations-Display - Info Symbole leicht ablesbar, kompakt, leicht und nutzerfreundlich - Staub und Strahlwasser geschützt IP65 (gilt nur für Gehäuse) - Teilisolierte Polklemmen - Ladekabel bis Schnellanschluss 57 cm, Anschlusskabel je 45 cm - Zuleitung mit Netzstecker 135 cm 							
Produktabbildung Abbildung(en) nicht zur Veröffentlichung!								
Produkt Details	Ausgangsspannung 12V	Eingangsspannung 100-240V AC		<i>riekapazität</i> 160 Ah				
Zubehör inkl.	mehrsprachig	e Bedienungsanleitung, 2						
Artikelabmessungen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht				
unverpackt	23,5 cm	9 cm	5,5 cm	725 gr				
Artikel Verpackung	Material	Karton	Gewicht	70 g				
Artikelabmessungen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht				
verpackt	25 cm	15 cm	6,5 cm	890 g				
Verpackungseinheit VPE	<i>Material</i> Wellpappe	Ausstattung 2 Wellen, geklebt		Gewicht 12 kg				
Abmessungen VPE	Länge 45 cm	<i>Breite</i> 30 cm	<i>Höhe</i> 28,5 cm	Volumen m ³ 0,0385				
Zertifikate /								
Zertinkate /	GS	CE	RoHS	Schutzklasse				