

SB3116RMN_400V

Tischbohrmaschine mit Radialverstellung



Highlights

- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- Aluminiummotor nach IP54
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig
- höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 3-16mm, B16



SB3116RMN_400V

Tischbohrmaschine mit Radialverstellung



Technische Details

Motorleistung S1 in W	600	Motorleistung S6 in W	900
Spannung	400V	Ausladung in mm	130-420
Tischgröße in mm	220x220	max. Höhe in mm	805
Bodenplatte in mm	210x350	max. Bohrleistung in mm	16
Bohrspindeldrehzahl in min-1	(5) 500-2500	Bohrspindelaufnahme	MK2 / MT2
Pinolenhub in mm	80	Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	470
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	355	Säulendurchmesser in mm	60
Bruttogewicht in kg	44	Nettogewicht in kg	40
Verpackungslänge in mm	910	Verpackungsbreite in mm	360
Verpackungshöhe in mm	320	EAN Code	9120039904078