

TA - Micro

Beschreibung:

Sekunden- oder Minutenzeitschalter zur Steuerung der Treppenhausb Beleuchtung in Wohnblocks, Gemeinschaftsanlagen, Toiletten, Zirkulationspumpen usw. Einbau in UP-Dosen hinter dem Taster, im Schaltschrank oder in der Zwischendecke.

- Elektronisch, 2-Leiter Anschluss.
- Zeiteinstellung von 30 Sekunden bis 10 Minuten.
- Aktivierung mittels Drucktastern.
- Für Glühlampen und/oder Halogenlampen.



Technische Daten:

Betriebsspannung	120 / 230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Zeiteinstellung	30 Sek. bis 10 Min.
Schaltleistung	1,5 A / 250 V AC $\cos \phi = 1$
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Beleuchtete Drucktasten	ohne Limit
Maximale Last	• Glühlampen 230 V: 25 W - 400 W • Glühlampen 120 V: 25 W - 200 W • Leuchtstofflampen: nicht geeignet • Halogenlampen (Niedervolt): 12 V: 50 VA - 250 VA • Halogenlampen 230 V: 18 W - 400 W • Energiesparlampen (CFL): nicht geeignet • Downlights: nicht geeignet • LEDs: nicht geeignet

Schutzart IP 20 gemäß EN 60529

Montage Einbau hinter Taster in UP-Dosen oder Schaltschrank

